

**調壓閥**  
**LRS-3/4-D-7-DI-MAXI**  
 訂貨編號: 194676

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | Maxi                                    |
| 系列                      | D                                       |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                 |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 結構特點                    | 直動式膜片調壓閥                                |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣<br>具有回流功能 |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力                    | 0.1 Mpa...1.6 Mpa<br>1 bar...16 bar     |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...7 bar                         |
| 最大壓力遲滯                  | 0.04 Mpa<br>0.4 bar<br>5.8 psi          |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 8350 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 1680 g                                  |
| 安裝方式                    | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件                   |
| 氣動介面，氣口 1               | G3/4                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G3/4                                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 底座材質                    | 壓鑄鋅                                     |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質  | 壓鑄鋅 |
| 膜片材質  | NBR |