

倒鉤穿板式管接頭

RTU-PK-2/3

訂貨編號: 19542

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1.5 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
氣動介面, 氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管
氣動介面, 氣口 2	用於 3 mm 外徑的氣管
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	黃銅