

圓形氣缸

CRHD-32- -PPV-A-MQ

訂貨編號: 195507

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...500 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...80 °C
緩衝長度	17 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	415 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	483 N
0 mm 行程的移動質量	106 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	9 g
0 mm 行程的基本重量	640 g
每 10 m 行程的附加重量	26 g
氣動介面	G1/8
蓋子材料	高合金不鏽鋼
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	高合金不鏽鋼
活塞桿材質	高合金不鏽鋼