


# 圓形氣缸

## CRHD-40- -PPV-A-MS-S6

訂貨編號: 195556

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                               |
|--------------------|---------------------------------|
| 行程                 | 10 mm...500 mm                  |
| 活塞直徑               | 40 mm                           |
| 緩衝                 | 氣動緩衝，兩端可調                       |
| 安裝位置               | 可選                              |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿                       |
| 位置偵測               | 透過近接開關                          |
| 訂製品                | 耐高溫密封件，最高 120 °C                |
| 工作壓力               | 1 bar...10 bar                  |
| 工作模式               | 雙作用                             |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 3 - 高耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                  |
| 適合食品產業使用           | 見補充材料說明                         |
| 環境溫度               | -20 °C...120 °C                 |
| 緩衝長度               | 19.5 mm                         |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 633 N                           |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 754 N                           |
| 0 mm 行程的移動質量       | 198 g                           |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 16 g                            |
| 0 mm 行程的基本重量       | 1154 g                          |
| 每 10 m 行程的附加重量     | 42 g                            |
| 氣動介面               | G1/8                            |
| 蓋子材料               | 高合金不鏽鋼                          |
| 密封件材質              | FPM                             |
| 外殼材質               | 高合金不鏽鋼                          |
| 活塞桿材質              | 高合金不鏽鋼                          |