

關節軸承
CRSGS-M16X1,5
訂貨編號: 195584

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M16x1.5
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	4 kN
產品重量	265 g
材料說明	RoHS 合規
外環材料	高質合金鋼
外殼材質	高合金鋼
內滾道材質	高合金鋼
螺帽材料	高合金鋼