

輸出模組 CPX-4DA

訂貨編號: 195754

FESTO



資料表

特性	值
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組和連接技術） 50 x 107 x 50 mm
產品重量	42 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	取決於氣路板
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 （安裝時）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示器	1 組診斷 4 通道診斷 4 管道狀態
診斷	每條通道的短路/超載 輸出點的低電壓
輸出數量	4
參數設定	每個管道的自動防故障裝置 每個管道的作用力 每個管道的閒置模式 短路後的表現 模組監控
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
內部功耗，額定工作電壓	類型 16 mA
輸出的特徵	基於 IEC1131-T2 標準
輸出的開關邏輯	PNP（正切換）
每個模組的最大殘餘電流輸出	4 A
每個管道的最大電源	1 A（24 W 燈泡負載）
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	是，具有中間電源
熔斷保護（短路）	每條通道有內部電子保險絲