

**耳軸安裝件**  
**LBN-50/63**  
訂貨編號: 195862

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                | 50/63                                   |
| 安裝位置              | 可選                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 適用於鋰離子電池生產        | 不使用銅含量超過 1% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 環境溫度              | -40 °C...150 °C                         |
| 產品重量              | 300 g                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                                 |
| 安裝件材料             | 鋼<br>鍍鋅                                 |
| 螺栓材料              | 鋼<br>鍍鋅                                 |
| 鎖的材料              | 彈簧鋼，鍍鋅                                  |