

**堵頭**  
**ASI-SD-FK-BL**  
訂貨編號: 196090

**FESTO**



**資料表**

特性	值
防護等級	IP65 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...70 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力