


# 圓形氣缸

## ESNU-32-10-P-A

訂貨編號: 196376

FESTO



### 資料表

| 特性                 | 值                                    |
|--------------------|--------------------------------------|
| 行程                 | 10 mm                                |
| 活塞直徑               | 32 mm                                |
| 活塞桿螺紋              | M10x1.25                             |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                          |
| 安裝位置               | 可選                                   |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                      |
| 位置偵測               | 透過近接開關                               |
| 工作壓力               | 0.12 Mpa...1 Mpa<br>1.2 bar...10 bar |
| 工作模式               | 推<br>單動                              |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                       |
| 活塞桿收起後的彈簧復位力       | 36 N                                 |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 36 N                                 |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 442.2 N                              |
| 移動質量               | 130 g                                |
| 0 mm 行程的移動質量       | 121 g                                |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 9 g                                  |
| 產品重量               | 386 g                                |
| 0 mm 行程的基本重量       | 370.5 g                              |
| 每 10 m 行程的附加重量     | 15.5 g                               |
| 安裝方式               | 具有附件                                 |
| 氣動介面               | G1/8                                 |
| 材料說明               | RoHS 合規                              |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                                |
| 密封件材質              | NBR<br>TPE-U(PU)                     |

| 特性    | 值      |
|-------|--------|
| 活塞桿材質 | 高合金鋼   |
| 缸筒材料  | 高合金不鏽鋼 |