

圓形氣缸

ESNU-63-50-P-A

訂貨編號: 196387

FESTO



資料表

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	63 mm
活塞桿螺紋	M16x1.5
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.12 Mpa...1 Mpa 1.2 bar...10 bar
工作模式	推 單動
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
活塞桿收起後的彈簧復位力	60 N
6 bar 時的理論出力值，返回行程	60 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1765 N
移動質量	584 g
0 mm 行程的移動質量	459 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	25 g
產品重量	1665 g
0 mm 行程的基本重量	1445 g
每 10 m 行程的附加重量	44 g
安裝方式	具有附件
氣動介面	G3/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)

特性	值
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼