


電磁閥
CDVI5.0-MT2H-5/3BS
訂貨編號: 196655

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口三位，中壓式
驅動方式	電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	650 l/min
工作口	底座
操作電壓	24 V DC
工作壓力	-0.9 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	5 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
手動裝置	按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	外部
流向	可逆
強制動態說明	切換頻率，一個月至少一次
嚮導壓力	3 bar...8 bar
b 值	0.37
C 值	3.2 l/sbar
關閉時間	25 ms
打開時間	12 ms
逆轉開關時間	17 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	210 g
安裝方式	擰入
嚮導排氣口 82/84	底座

特性	值
氣動介面，氣口 1	底座
氣動介面，氣口 2	底座
氣動介面，氣口 3	底座
氣動介面，氣口 4	底座
氣動介面，氣口 5	底座
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR TPE-O
外殼材質	壓鑄鋁