

電磁閥

NVF3-MOH-5/2-K-1/4

訂貨編號: 196982

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位或三口二位，單穩態
驅動方式	電控
寬度	53 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	900 l/min
工作口	底座
操作電壓	透過電磁線圈，須另外訂購
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
公稱通徑	7 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動裝置	鎖定式 按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
流向	不可逆
搭接	重疊
b 值	0.33
C 值	4.2 l/sbar
關閉時間	38 ms
打開時間	13 ms
容許頻率波動	+/- 10%
允許的電壓波動	+/- 10 %
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	280 g
安裝方式	底座上
通風介面	內部
嚮導排氣口 84	M5
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	NAMUR·接口模式
氣動介面，氣口 3	G1/4
氣動介面，氣口 4	NAMUR·接口模式
氣動介面，氣口 5	G1/4
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁 陽極氧化