


關斷閥 HE-G3/8-LO

訂貨編號: 197133

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	手冊
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	無
閥功能	三口二位閥，雙電控
工作壓力	1 bar...10 bar
C 值	20.95 l/sbar
b 值	0.42
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5200 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具通孔
安裝位置	可選
流向	不可逆
產品重量	1100 g
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
氣動介面，氣口 3	G1
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	壓鑄鋁 PBT