

插頭 PS1-SAC31-30POL+LED

訂貨編號: 197162

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	具通孔
電氣介面	10 針/30 針 插座/接線板
操作電壓範圍 AC	50 V
介面橫截面	0.08 mm ² ...0.75 mm ²
環境溫度	-20 °C...100 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PBT