


# 氣路板 MHP1-PR8-3-PI

訂貨編號: 197215

FESTO



## 資料表

特性	值
最大閥位數量	8
工作壓力	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	M7
氣動介面, 氣口 3	M7
底座材質	精製鋁合金