


氣路板
MHA1-P6-2-M3-PI
訂貨編號: 197229

FESTO



資料表

特性	值
最大閥位數量	6
工作壓力	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面，氣口 1	M7
氣動介面，氣口 2	M3
底座材質	精製鋁合金