

# 閥島 MH1

訂貨編號: 197334

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	二口二位, 常閉, 單穩態 三口二位, 常閉, 單穩態 三口二位, 常開, 單電控
閥尺寸	10 mm
最大標準標稱流量	10 mm 時為 10 l/min
工作口	M3
工作壓力	-0.9 bar...8 bar
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
證書簽發機構	UL MH19482
公稱通徑	0.9 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
結構特點	具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	直接
訊號狀態顯示器	LED
適用於真空	是
標稱工作電壓, 交流	24 V
標稱操作電壓 DC	12 V 24 V 5 V
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...40 °C
防護等級	IP40 IP65
環境溫度	-5 °C...40 °C
電氣控制	單個接口 multi-pin 插頭
材料說明	RoHS 合規

特性	值
驅動方式	電控
最大閥位數量	24
閥島結構	固定寬度