

螺旋形氣管  
PUN-4X0,75-S-0,5-BL  
訂貨編號: 197587

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 工作長度                | 0.5 m                                                  |
| 外徑                  | 4 mm                                                   |
| 模組長度                | 0.184 m                                                |
| 內徑                  | 2.6 mm                                                 |
| 線圈直徑                | 25 mm                                                  |
| 轉數                  | 20                                                     |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi            |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar                                     |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                         |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                       |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]                         |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                         |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                                         |
| 產品重量                | 13 g                                                   |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 4 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm，具有管接螺帽<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm |
| 顏色                  | 藍色                                                     |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3                                              |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                              |