

螺旋形氣管  
PUN-8X1,25-S-6-BL  
訂貨編號: 197595

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 工作長度                | 6 m                                                          |
| 外徑                  | 8 mm                                                         |
| 模組長度                | 0.904 m                                                      |
| 內徑                  | 5.7 mm                                                       |
| 線圈直徑                | 60 mm                                                        |
| 轉數                  | 87                                                           |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi                  |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar                                           |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                                               |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                                             |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]                               |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                               |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                                               |
| 產品重量                | 440 g                                                        |
| 氣動介面                | 用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管<br>用於倒鉤接頭內徑 6 mm，具有聯接螺帽<br>用於內徑 6 mm 的倒鉤接頭 |
| 顏色                  | 藍色                                                           |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3                                                    |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                                    |