

螺旋形氣管  
PUN-12X2-S-2-BL  
訂貨編號: 197600

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 工作長度                | 2 m                                         |
| 外徑                  | 12 mm                                       |
| 模組長度                | 0.452 m                                     |
| 內徑                  | 8 mm                                        |
| 線圈直徑                | 95 mm                                       |
| 轉數                  | 20                                          |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 認證                  | 德國技術監督協會 (TÜV)                              |
| 證書簽發機構              | B 013277 0506 00                            |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                              |
| 環境溫度                | -35 °C...60 °C                              |
| 產品重量                | 420 g                                       |
| 氣動介面                | 用於快插接頭, 外徑 12 mm                            |
| 顏色                  | 藍色                                          |
| 蕭氏硬度                | D 52 +/-3                                   |
| 氣管材料                | TPE-U(PU)                                   |