

DUO 螺旋塑膠管
PUN-12X2-S-2-DUO-BS
訂貨編號: 197630

FESTO



資料表

特性	值
工作長度	2 m
外徑	12 mm
模組長度	0.704 m
內徑	8 mm
線圈直徑	95 mm
轉數	20
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量	830 g
氣動介面	用於快插接頭, 外徑 12 mm
顏色	藍色/黑色
蕭氏硬度	D 52 +/-3
氣管材料	TPE-U(PU)