

螺旋形氣管
PPS-4-15-1/4-BL
訂貨編號: 19799

FESTO



資料表

特性	值
工作長度	15 m
外徑	6.3 mm
模組長度	0.67 m
內徑	4.7 mm
線圈直徑	75 mm
轉數	90
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...21.2 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
標稱扭矩	11 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	367 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	外螺紋 G1/4
顏色	藍色
連接螺紋材質	黃銅
材料說明	RoHS 合規
防屈曲材料	鋼 鍍鋅
氣管材料	PA12-P