

管接螺帽 MCK-PK-13

訂貨編號: 206504

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	內螺紋 M22x1
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面, 氣口 1	用於倒鉤接頭 (內徑 13 mm), 含管接螺帽
管接螺帽材料	陽極氧化鍛造鋁合金
材料說明	RoHS 合規