


耳軸安裝件
LBG-32-R3
訂貨編號: 2078790

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	0.9 kN
產品重量	220 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金不鏽鋼
螺栓材料	高合金不鏽鋼
鎖的材料	高合金不鏽鋼