

旋轉分氣塊
GF-3/8
訂貨編號: 2095

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	15 mm
安裝位置	可選
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
標準流量 1-2.1 (6->0)	4641 l/min
標準流量 1-2.X 開啟 (6->0)	4647 l/min
標準標稱流量 1.1-2.1	2969 l/min
最大轉速	300 1/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	270 g
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面，氣口 2	內螺紋 G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金
軸材質	高合金鋼