

節流閥 GRO-1/4

訂貨編號: 2109

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	節流功能
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
調節元件	滾花螺絲
安裝方式	管式安裝
流量控制方向上的標準標稱流量	350 l/min
工作壓力	0 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...60 °C
外殼材質	精製鋁合金
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...60 °C
產品重量	80 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
調節螺絲材質	鋼 鍍鋅