

管接螺帽
MCK-PK-4-KU
訂貨編號: 211291

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	內螺紋 M10x1
工作壓力時完整溫度範圍	0 Mpa...1 Mpa 0 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	0 bar...10 bar
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽
管接螺帽材料	POM
材料說明	RoHS 合規