


**快速連接插頭**  
**KS4-CK-4**  
訂貨編號: 2150

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 公稱通徑                    | 2.9 mm                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍             | -0.095 Mpa...1.2 Mpa<br>-13.775 psi...174 psi |
| 操作壓力的溫度範圍               | -0.95 bar...12 bar                            |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 252 l/min...261 l/min                         |
| 標準化額定流量，符合 ISO 8778     | 273.2 l/min...282.9 l/min                     |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                                |
| 產品重量                    | 26 g                                          |
| 氣動介面，氣口 1               | 適用於氣管外徑 6 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 4 mm，具有管接螺帽          |
| 管接螺帽材料                  | 陽極氧化鍛造鋁合金                                     |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                       |
| 材質資訊                    | 鍍鎳黃銅                                          |