

塑料氣管

PL-9-BL

料號: 2238

FESTO

用於 CK 和 N 接頭

最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 外徑 | 11.6 mm |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 85 mm |
| 內徑 | 9 mm |
| 溫度取決於操作壓力 | 0 ... 7 bar |
| 操作介質 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度 | -10 ... 35 °C |
| 產品重量視長度而定 | 0.049 kg/m |
| 顏色 | 藍色 |
| 肖氏硬度 | A 85 +/-3 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 氣管的材料訊息 | PVC-P |