



快速排氣閥
SE-3/4
訂貨編號: 2280

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	快速排氣
氣動介面，氣口 1	G3/4
氣動介面，氣口 2	G3/4
安裝方式	具通孔
標準標稱流量，排氣	7500 l/min
標準標稱流量，氣流 6->5 bar	2500 l/min
工作壓力	0.5 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...75 °C
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
公稱通徑	19 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...75 °C
產品重量	710 g
氣動介面，氣口 3	G3/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR