

消音器
U-1/8
訂貨編號: 2307

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	2000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	74 dB(A)
環境溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	2.3 g
氣動介面	G1/8
液壓緩衝器插件的材料	PE
材料說明	RoHS 合規