

連接電纜  
NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10  
訂貨編號: 2376020

FESTO



資料表

| 特性               | 值                       |
|------------------|-------------------------|
| 基於標準             | DIN 47100               |
| 協定               | I-Port                  |
| 電纜標識             | 不具有標籤支架                 |
| 連接頻率             | 50                      |
| 產品重量             | 1120 g                  |
| 電氣介面 1, 功能       | 現場設備端                   |
| 電氣介面 1, 設計       | 直角式                     |
| 電氣介面 1, 連接類型     | 插座                      |
| 電氣介面 1, 電纜出口     | 直角式                     |
| 電氣介面 1, 連接系統     | Sub-D                   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數   | 9                       |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯 | 5                       |
| 電氣介面 1, 安裝類型     | 2x 螺絲 4-40 UNC<br>具密封件  |
| 電氣介面 2, 功能       | 控制器端                    |
| 電氣介面 2, 介面類型     | 電纜                      |
| 電氣介面 2, 連接系統     | 開放式                     |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數   | 5                       |
| 操作電壓範圍 DC        | 0 V...30 V              |
| 40°C 時的額定電流      | 5.2 A                   |
| 保護導線介面           | 不可用                     |
| 電纜長度             | 10 m                    |
| 電纜特徵             | 標準                      |
| 彎曲半徑, 固定電纜       | 26 mm                   |
| 彎曲半徑, 移動電纜       | 78 mm                   |
| 電纜直徑             | 6.5 mm                  |
| 電纜直徑公差           | ± 0.1 mm                |
| 電纜結構             | 5 x 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積         | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| 防護等級             | IP65<br>IP67<br>IP69K   |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下       |
| 特徵                | 易清洗            |
| 環境溫度              | -5 °C...60 °C  |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...60 °C  |
| 儲存溫度              | -20 °C...40 °C |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令   |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令   |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 污染等級              | 3              |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 3 - 高耐腐蝕能力     |
| 電纜護套材料            | PVC            |
| 電纜護套顏色            | 灰色             |
| 外殼材質              | 加強型聚醯胺         |
| 外殼顏色              | 灰色             |
| 螺絲材料              | 不鏽鋼            |
| 密封件材質             | EPDM           |
| 電觸頭材料             | 鍍金青銅           |
| 絕緣護套材料            | PVC            |