

連接電纜

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

訂貨編號: 2384165

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
安裝位置	可選
產品重量	28 g
電氣介面 1	2x 直角式插座, M12, 3 針
電氣介面 2	直角式插頭, M8, 4 針
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2 A
電纜長度	0.2 m
電纜直徑	2.9 mm
電纜結構	2 x 0.14 mm ²
防護等級	IP65
環境溫度	-25 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)