


擺動氣缸

DRRD-12-180-FH-Y9A

訂貨編號: 2399248

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 緩衝角度 | 48 deg |
| 每個終端位置的擺角調節範圍 | +10/-100 度 |
| 擺角 | 180 deg |
| 緩衝 | 內部液壓緩衝墊, 正常型 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 齒輪齒條 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 工作壓力 | 0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 6bar 時理論扭矩 | 0.8 Nm |
| 允許的轉動慣量 | 0.03 kgm ² |
| 產品重量 | 385 g |
| 安裝方式 | 是否要: 具通孔 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 驅動軸材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 光滑陽極氧化處理 |