

**擋塊組件**  
**DADP-ES-Q12-32**  
訂貨編號: 2536505

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值               |
|---------------------|-----------------|
| 尺寸                  | 32              |
| 旋轉角度調節範圍            | 0 deg...270 deg |
| 安裝位置                | 可選              |
| 微調                  | -6 deg          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度                | 0 °C...60 °C    |
| 產品重量                | 250 g           |
| 安裝方式                | 具通孔             |
| 材料說明                | RoHS 合規         |
| 擋塊材料                | 高合金不鏽鋼          |
| 桿材料                 | 鈹青銅，鍍鎳          |
| 圖片材料                | 陽極氧化精製鋁合金       |