

止動元件
DADP-ES-Q12-40
訂貨編號: 2536506

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
旋轉角度調節範圍	0 deg...270 deg
安裝位置	可選
微調	-6 deg
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	450 g
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	高合金不鏽鋼
桿材料	鈹青銅, 鍍鎳
圓片材料	陽極氧化精製鋁合金