

反向軸承  
**EAMG-U1-70**  
訂貨編號: 2598638

FESTO



資料表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 尺寸                  | 70             |
| 安裝位置                | 可選             |
| 最大轉速                | 5000 1/min     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%        |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C |
| 產品重量                | 74 g           |
| 材料說明                | RoHS 合規        |