


**底座**  
**VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3**  
訂貨編號: 2605075

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                              |
|-------------------------|--------------------------------|
| 寬度                      | 26 mm                          |
| 功能端口 32                 | G1/8                           |
| 功能氣口 34                 | G1/8                           |
| 氣口 22                   | 底座<br>G1/8                     |
| 氣口 44                   | 底座<br>G1/8                     |
| 安裝位置                    | 可選                             |
| 工作壓力                    | 0 bar...16 bar                 |
| 嚮導壓力                    | 3 bar...8 bar                  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 800 l/min                      |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 0 - 無耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 介質溫度                    | 0 °C...50 °C                   |
| 環境溫度                    | 0 °C...50 °C                   |
| 產品重量                    | 1200 g                         |
| 嚮導氣口 14                 | M5                             |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/8                           |
| 氣動介面，氣口 4               | G1/8                           |
| 材料說明                    | RoHS 合規                        |
| 氣路板材質                   | 精製鋁合金                          |
| O 型圈材料                  | NBR                            |
| 螺絲材料                    | 鋼                              |