


導向單元

EAGF-V2-KF-80-

訂貨編號: 2608528

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
行程	1 mm...550 mm
理論反向間隙	0 µm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	2300 N
最大力 F_y , 靜態	3120 N
最大力 F_z	2300 N
最大作用力 F_z , 靜態	3120 N
最大力矩 M_x	170 Nm
最大扭矩 M_x , 靜態	231 Nm
最大力矩 M_y	191 Nm
最大扭矩 M_y , 靜態	259 Nm
最大力矩 M_z	191 Nm
最大扭矩 M_z , 靜態	259 Nm
位移力	40 N
0 mm 行程的移動質量	5166 g
0 mm 行程的基本重量	10517 g
每 10 m 行程的附加重量	76 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	76 g
0 mm 行程時的重心	54 mm
每 10 mm 額外移動質量的重心	3.8 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化

特性	值
聯接板材料	鋼