


底座
VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3
訂貨編號: 2614863

FESTO



資料表

特性	值
寬度	42 mm
功能端口 32	G1/8
功能氣口 34	G1/8
氣口 22	底座 G1/4
氣口 44	底座 G1/4
安裝位置	可選
工作壓力	0 bar...16 bar
嚮導壓力	3 bar...8 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1400 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	2480 g
嚮導氣口 14	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 4	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金
O 型圈材料	NBR
螺絲材料	鋼