

## 擋塊組件 EADP-ES-R3-16

訂貨編號: 2715501

FESTO



### 資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 尺寸                  | 16                     |
| 旋轉角度調節範圍            | 0 deg...325 deg        |
| 安裝位置                | 可選                     |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度                | -20 °C...60 °C         |
| 環境溫度                | 0 °C...50 °C           |
| 慣性動量 JO             | 0.35 kgcm <sup>2</sup> |
| 產品重量                | 100 g                  |
| 安裝方式                | 透過內螺紋安裝                |
| 材料說明                | RoHS 合規                |
| 擋塊材料                | 鈹青銅, 鍍鎳                |
| 法蘭材料                | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理        |
| 支架材質                | 精製鋁合金<br>陽極氧化處理        |