


軸向安裝套件
EAMM-A-D50-100A
訂貨編號: 2733784

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	83.2 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm²
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	1140 g
介面代碼，驅動器	D50
介面代碼，馬達輸入	100A
材料說明	RoHS 合規