


軸向安裝套件
EAMM-A-D50-80G-S1
訂貨編號: 2734291

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	93.4 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm²
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	1190 g
介面代碼, 驅動器	D50
介面代碼, 馬達輸入	80G
材料說明	RoHS 合規