

# 導向單元 EAGF-V2-KF-40-100

訂貨編號: 2782939

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	40
行程	100 mm
理論反向間隙	0 µm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
耐腐蝕等級 CRC	O - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 Fy	1000 N
最大力 Fy, 靜態	1260 N
最大力 Fz	1000 N
最大作用力 Fz, 靜態	1260 N
最大力矩 Mx	44 Nm
最大扭矩 Mx, 靜態	55 Nm
最大力矩 My	52 Nm
最大扭矩 My, 靜態	65 Nm
最大力矩 Mz	52 Nm
最大扭矩 Mz, 靜態	65 Nm
位移力	15 N
移動質量	1603 g
產品重量	2837 g
0 mm 行程時的重心	38 mm
每 10 mm 話外移動質量的重心	4.2 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
聯接板材料	鋼