

法蘭安裝件 EAHH-V2-32-R1

訂貨編號: 2827587

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	含銅量超過 1% 的金屬禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 1% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電氣連接器和線圈。含銅量超過 5% 金屬亦禁止使用。印刷電路板、電纜、電連接器和線圈除外。此外，含銅量超過 5% 的銅合金金屬也禁止使用。例外情況包括印刷電路板、電纜、電連接器和線圈。銅、鋅或鎳含量超過 5% 金屬亦禁止使用。不包括鋼材中所含的鎳、化學鍍鎳層表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
最大負載能力	1 kN
產品重量	206 g
材料說明	RoHS 合規
板材料	高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼