


法蘭安裝件 EAHH-V2-50-R1

訂貨編號: 2827589

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
最大負載能力	5 kN
產品重量	496 g
材料說明	RoHS 合規
板材料	高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼