

波紋管元件 EADB-V2-50-S401-500

訂貨編號: 2828843

FESTO



資料表

特性	值
外徑	93 mm
尺寸	50
行程範圍	401 mm...500 mm
活塞桿加長件	119 mm
設計	圓形
安裝位置	可選
結構特點	波紋管元件 具管式排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質耐受性	粉塵 芯片 油 潤滑脂 汽油
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-10 °C...80 °C
移動質量	305 g
產品重量	402 g
安裝方式	嵌入式 透過螺紋銷
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
連接件材料	精製鋁合金 陽極氧化
密封件材質	NBR
波紋管材料	NBR
止付螺絲材質	高合金不鏽鋼