

氣路板模組 MRS-4

訂貨編號: 2844348

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
最大閥位數量	4
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	2.5 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	4 Nm
產品重量	650 g
氣動介面, 氣口 1	G3/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金