


雙耳環安裝件
SNCS-125-R3
訂貨編號: 2895926

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	125
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
訂製品	高耐腐蝕等級
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況: 鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	1369 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	精製鋁合金 帶防護塗層
關節軸承材料	PTFE 不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼