

閥
VOFD-L35T-
訂貨編號: 2956784

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，關閉，單穩態，半自動 三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	51 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	406 l/min
工作口	G1/4 1/4 NPT
工作壓力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
結構特點	直動式提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	3.5 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	鎖定式 無 按鈕式
嚮導類型	直接
流向	不可逆
適用於真空	否
b 值	0.15
C 值	1.8 l/sbar
流量 Kv, 增壓	0.32 m³/h
排氣流量 Kv	0.32 m³/h
標準額定流量 2-3	440 l/min
關閉時間	60 ms
打開時間	40 ms
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)

特性	值
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:1:2] 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-50 °C...60 °C
環境溫度	-50 °C...60 °C
產品重量	390 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR VMQ
外殼材質	Ematal 塗層鋁 高合金不鏽鋼